




AKB83000702

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|          |        |
|----------|--------|
| Largeur  | 300 mm |
| Longueur | 800 mm |
| Hauteur  | 70 mm  |

##### Équipement

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Avec ouverture de raccordement | Non |
| Avec dépassement / déport      | Non |

##### Installation, montage

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ouverture de montage          | Sans |
| Nombre d'ouverture de montage | 0    |

##### Matière

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Matière               | Acier  |
| Traitement de surface | Zingué |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

#### Illustrations | dessins

