



FK123

**Armadio porta cieca con piastra inserimento frontale H2100 L800 P400 FK**

**Caratteristiche tecniche**

**Serie**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Altezza              | 2100 mm |
| Larghezza            | 800 mm  |
| Profondità           | 400 mm  |
| Spessore dei fianchi | 1,20 mm |

**Protezione**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP65                |
| Classe protezione                       | Isolamento classe I |
| Tipo di bloccaggio                      | Serratura a chiave  |
| Resistenza agli urti IK                 | IK10                |

**Equipaggiamento**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Numero di aperture della flangia | 2 |
|----------------------------------|---|

**Installazione, montaggio**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Montaggio su             | Montaggio a pavimento |
| Adatto per l'uso esterno | No                    |

**Materiali**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Colore      | Grigio chiaro        |
| Codice RAL  | 7035                 |
| Trattamento | Verniciato a polvere |
| Materiale   | Metallo              |

**Porta / coperchio**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Numero di porte del quadro elettrico | 1  |
| Porta/frontale trasparente           | No |

**Sostenibilità**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Si |
|-----------------|----|