



FK123

Samostojeći ormar FK, 2100x800x400mm, sa prednjom montažnom pločom i postoljem

#### Tehničke karakteristike

##### Dimenzije

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Visina               | 2100 mm |
| Širina               | 800 mm  |
| Dubina               | 400 mm  |
| Debljina bočnog zida | 1,20 mm |

##### Sigurnost

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP65                |
| Zaštitna klasa                | Izolacijska klasa I |
| Vrsta zaključavanja           | Brava               |
| Otpornost na udarce IK        | IK10                |

##### Oprema

|                   |   |
|-------------------|---|
| Broj otvora ploče | 2 |
|-------------------|---|

##### Instalacija, montaža

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Montiranje na                           | Montaža na pod |
| Pogodno za korištenje na otvorenom/vani | Ne             |

##### Materijali

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Boja      | Svijetlo siva      |
| RAL kod   | 7035               |
| Obrada    | Praškasto ofarbano |
| Materijal | Metal              |

##### Poklopac, vrata

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Broj vrata ormara          | 1  |
| Vrata/poklopac je proziran | Ne |

##### Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|