



FK124

**Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 2100x800x500**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Výška            | 2100 mm |
| Šířka            | 8010 mm |
| Hloubka          | 500 mm  |
| Tloušťka bočnice | 1,20 mm |

**Bezpečnost**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Stupeň krytí IP        | IP65            |
| Třída izolace          | Třída izolace I |
| Typ uzamčení           | Zámek na klíč   |
| Mechanická odolnost IK | IK10            |

**Vybavení**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Počet otvorů v desce příruby | 2 |
|------------------------------|---|

**Instalace, montáž**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Montáž                      | Montáž na podlahu |
| Vhodné pro venkovní použití | Ne                |

**Materiál**

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Barva    | Světle šedá       |
| Kód RAL  | 7035              |
| Povrch   | Práškové lakování |
| Materiál | Kov               |

**Kryt, dveře**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Počet dveří rozvaděče | 1                 |
| Dveře/kryt průhledné  | Ne                |
| Typ dveří rozvaděče   | Jednokřídlé dveře |

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|