



FK121

Samostojeći ormar FK, 1900x800x500mm, sa prednjom montažnom pločom i postoljem

#### Tehničke karakteristike

##### Dimenzije

Visina	1900 mm
Širina	800 mm
Dubina	500 mm
Debljina bočnog zida	1,20 mm

##### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP65
Zaštitna klasa	Izolacijska klasa I
Vrsta zaključavanja	Brava
Otpornost na udarce IK	IK10

##### Oprema

Broj otvora ploče	2
-------------------	---

##### Instalacija, montaža

Montiranje na	Montaža na pod
Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne

##### Materijali

Boja	Svijetlo siva
RAL kod	7035
Obrada	Praškasto ofarbano
Materijal	Metal

##### Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	1
Vrata/poklopac je proziran	Ne
Vrsta vrata ormara	Jedna vrata

##### Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----