



UDB2075125

Universal-Bodendose mit Bodenblech Größe 2 428x428x(75-125)mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Länge	428 mm
Mindeststrichhöhe	75 mm
Nivellierbereich	75 - 125 mm
Nenngroße	240 mm

Einsatzbedingungen

Vertikale Last auf kleine Oberfläche	1,5 kN
--------------------------------------	--------

Ausstattung

Geeignet für Dichtungseinbau	Nein
Mit Bodenplatte	Ja
Montagedeckelaufnahme	Ja

Werkstoff

Werkstoff Seitenwand	Kunststoff
----------------------	------------

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Blind
------------------	-------

Funktionen

Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil	Ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	Nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	Ja

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

