



UDB2075125

**Boîte de jonction acier 290 mm avec jupes pour hauteur de chape 75-125 mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Longueur	428 mm
Hauteur minimale de la chape	75 mm
Plage de nivellement	75 - 125 mm
Taille nominale	240 mm

**Conditions d'utilisation**

Charge verticale appliquée sur une petite surface	1,5 kN
---	--------

**Equipement**

Convient pour la pose de joints d'étanchéité	No
Avec plaque de fond	Oui
Insertion du couvercle de montage	Oui

**Matières**

Matériau de la paroi latérale	PVC
-------------------------------	-----

**Plastron, porte**

Type de couvercle	Store
-------------------	-------

**Fonctions**

Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure	Oui
Compatible avec les goulottes de sol fermées à ras de la chape	No
Compatible avec les goulottes de sol recouvertes d'une chape	Oui

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui