



UDB2075125

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 428x428mm ΥΨΟΣ 75-125mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Μήκος	428 mm
Ελάχιστο ύψος διάστρωσης	75 mm
Ρύθμιση ύψους	75 - 125 mm
Ονομαστικό μέγεθος	240 mm

Συνθήκες χρήσης

Κάθετο φορτίο που εφαρμόζεται σε μικρή επιφάνεια	1,5 kN
--	--------

Εξοπλισμός

Κατάλληλο για σφράγιση εγκατάστασης	Όχι
Με κάτω πλάκα	Ναι
Τοποθέτηση καλύμματος τοποθέτησης	Ναι

Υλικά

Υλικό πλευρικού τοιχώματος	Πλαστικό
----------------------------	----------

Κάλυμμα, πόρτα

Τύπος καπακιού	τυφλό
----------------	-------

Λειτουργίες

Πιθανή αποσύνδεση του καλύμματος από τη βάση	Ναι
Κατάλληλο για υπόδαπεδα κανάλια με κλειστή επάνω επιφάνεια	Όχι
Κατάλληλο για ενδοδαπέδιο κανάλι ρυθμιζόμενου βάθους	Ναι

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

