



FK111

**Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1900x600x500**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

Výška	1900 mm
Šířka	600 mm
Hloubka	500 mm
Tloušťka bočnice	1,20 mm

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP65
Třída izolace	Třída izolace I
Typ uzamčení	Zámek na klíč
Mechanická odolnost IK	IK10

**Vybavení**

Počet otvorů v desce příruby	2
------------------------------	---

**Instalace, montáž**

Montáž	Montáž na podlahu
Vhodné pro venkovní použití	Ne

**Materiál**

Barva	Světle šedá
Kód RAL	7035
Povrch	Práškové lakování
Materiál	Kov

**Kryt, dveře**

Počet dveří rozvaděče	1
Dveře/kryt průhledné	Ne
Typ dveří rozvaděče	Jednokřídlé dveře

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----