



FK111

Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1900x600x500

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	1900 mm
Šířka	600 mm
Hloubka	500 mm
Tloušťka bočnice	1,20 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP65
Třída izolace	Třída izolace I
Typ uzamčení	Zámek na klíč
Mechanická odolnost IK	IK10

Vybavení

Počet otvorů v desce příruby	2
------------------------------	---

Instalace, montáž

Montáž	Montáž na podlahu
Vhodné pro venkovní použití	Ne

Materiál

Barva	Světle šedá
Kód RAL	7035
Povrch	Práškové lakování
Materiál	Kov

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	1
Dveře/kryt průhledné	Ne

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----