



FK114

Samostojeći ormar FK, 2100x600x500mm, sa prednjom montažnom pločom i postoljem

Tehničke karakteristike

Dimenzije

| | |
|----------------------|---------|
| Visina | 2100 mm |
| Širina | 600 mm |
| Dubina | 500 mm |
| Debljina bočnog zida | 1,20 mm |

Sigurnost

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP65 |
| Zaštitna klasa | Izolacijska klasa I |
| Vrsta zaključavanja | Brava |
| Otpornost na udarce IK | IK10 |

Oprema

| | |
|-------------------|---|
| Broj otvora ploče | 2 |
|-------------------|---|

Instalacija, montaža

| | |
|---|----------------|
| Montiranje na | Montaža na pod |
| Pogodno za korištenje na otvorenom/vani | Ne |

Materijali

| | |
|-----------|--------------------|
| Boja | Svijetlo siva |
| RAL kod | 7035 |
| Obrada | Praškasto ofarbano |
| Materijal | Metal |

Poklopac, vrata

| | |
|----------------------------|-------------|
| Broj vrata ormara | 1 |
| Vrata/poklopac je proziran | Ne |
| Vrsta vrata ormara | Jedna vrata |

Održivost

| | |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|