



FK114

Samostojeći ormar FK, 2100x600x500mm, sa prednjom montažnom pločom i postoljem

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	2100 mm
Širina	600 mm
Dubina	500 mm
Debljina bočnog zida	1,20 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP65
Zaštitna klasa	Izolacijska klasa I
Vrsta zaključavanja	Brava
Otpornost na udarce IK	IK10

Oprema

Broj otvora ploče	2
-------------------	---

Instalacija, montaža

Montiranje na	Montaža na pod
Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne

Materijali

Boja	Svijetlo siva
RAL kod	7035
Obrada	Praškasto ofarbano
Materijal	Metal

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	1
Vrata/poklopac je proziran	Ne

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----