



FK130

Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1600x600x300

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	1600 mm
Šířka	600 mm
Hloubka	300 mm
Tloušťka bočnice	1,50 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP65
Třída izolace	Třída izolace
Mechanická odolnost IK	IK10

Instalace, montáž

Montáž	Podstavec
Vhodné pro venkovní použití	Ne

Materiál

Barva	Světle šedá
Kód RAL	7035
Povrch	Lakované
Materiál	Ocel

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	1
Dveře/kryt průhledné	Ne

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----