



WH25595209C

**kallysto.line UP komplett: Steckdose Typ 25 mit Schraubklemmen, Braun**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Braun
RAL Nummer	8014
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	92 mm
Breite	92 mm
Tiefe	44 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	37 mm
Einbautiefe	37 mm

**Anschluss**

Leiterquerschnitt	1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup>
-------------------	---------------------------

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
Einbau-/Anschlussort	Horizontal

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Montageart	Schraubbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 25
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Kapazität**

Anzahl Module	1
---------------	---

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK02
Schutzart IP	IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

**Texte**

Abdeckung	Vollplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

---

**Geeignet für**

kallysto Unterputz

---

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei

Ja

RoHS-konform

Ja

---