



FL112A

Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, 500X400X200mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|--------------------------|--------|
| Höhe | 500 mm |
| Breite | 400 mm |
| Tiefe | 200 mm |
| Materialdicke Seitenwand | 1,2 mm |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP65 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Schließungstyp | 3-Kant 7 mm Schloss mit Schlüssel |
| Stoßfestigkeit IK | IK10 |

Ausstattung

| | |
|---|---|
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 2 |
|---|---|

Installation, Montage

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Montage auf | Wandbefestigung |
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------------|
| Farbe | Lichtgrau |
| RAL Nummer | 7035 |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Werkstoff | Stahl |

Ausstattung

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Reihen | 3 |
|---------------|---|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren | 1 |
| Anzahl der Schlösser | 1 |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 250 A |
|-----------|-------|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |