



WH36180703C

robusto NUP Gr.1 komplett: Schwenktaster Schliesser/1p/ 0<-1 /0+30° IP55 Grau

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Taststrom	16 A
-----------	------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Drehknopf
Polanzahl	1

**Werkstoff**

Farbe	Grau
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

**Abmessungen**

Höhe	86 mm
Breite	86 mm
Tiefe	72.4 mm
Einbautiefe	31.4 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	41 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Ausführung Taster	Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP55
Stossfestigkeit IK	IK07

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Texte**

Aufdruck	Mit Aufdruck "0 ← 1"
Schaltart/Variante	Schliesser
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

**Geeignet für**

robusto Unterputz	
-------------------	--

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----