



FL110A

**Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, 500X300X200mm**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	500 mm
Breite	300 mm
Tiefe	200 mm
Materialdicke Seitenwand	1,2 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	3-Kant 7 mm Schloss mit Schlüssel
Stoßfestigkeit IK	IK10

**Ausstattung**

Anzahl Felder	0
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2

**Installation, Montage**

Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Nein

**Werkstoff**

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	3
---------------	---

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	250 A
-----------	-------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja