



FL110A

Шафа металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 500X300X200мм

Технічні характеристики

Розміри

Висота	500 mm
Ширина	300 mm
Глибина	200 mm
Товщина бічної стінки	1,2 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP65
Ударостійкість IK	IK10

Обладнання

Кількість секцій по ширині	0
Кількість отворів у фланцевій пластині	2

Матеріали

Код RAL	7035
---------	------

Обладнання

Кількість рядів щита	3
----------------------	---

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
Кількість замків	1

Електричний струм

Номінальний струм	250 A
-------------------	-------

Sustainability

Без галогену	Yes
Відповідність RoHS	Yes