



FL113A

Porte, orion plus, opaque, métallique, CL1, pour coffret, 500X500X200mm

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	500 mm
Largeur	500 mm
Profondeur	200 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	1.2 mm

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Triangle 7 mm Par clé
Résistance aux chocs IK	IK10

##### Équipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
--	---

##### Installation, montage

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

##### Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

##### Équipement

Nombre rangées	3
----------------	---

##### Cache, porte

Nombre de portes	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui