



LFF2003589016

T-komad, bezhalogeni, LF/LFF 20x35mm, prometna bijela

#### Tehničke karakteristike

##### Dimenzije

Visina	20 mm
Širina	33 mm
Mjerenje a	92 mm

##### Pribor

Vrsta pribora	Oblikovano/kalupljeno
---------------	-----------------------

##### Standardi

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12	Ne
---	----

##### Materijali

Materijal	Akronitril butadien stiren (ABS) Polikarbonat (PC)
Obrada	Neobrađeno
Boja	Prometna bijela
RAL kod	9016

##### Sigurnost

Otpornost na udarce IK	IK07
------------------------	------

##### Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 60 °C
-------------------	------------

##### Oprema

Sa zaštitnim filmom	Ne
---------------------	----

##### Konfiguracija

Preklapanje	Ne
-------------	----

#### Ilustracije / crteži

