



16516049



**Bilanciere x edilizia senza barriere arch. Serie Q.1/Q.3 bianco pol. vellut**

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Elemento di controllo/comando Levetta singola

**Materiali**

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Vellutato

Materiale Duroplastica

Trattamento Non trattato

**Serie**

Altezza 55 mm

Larghezza 55 mm

Profondità 25 mm

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

**Equipaggiamento**

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

**Accessori**

Con campo per l'etichetta No

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP44

Resistenza agli urti IK IK02

**Testo**

Stampa Senza stampa

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto

Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo

Pulsante Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo

Interruttore/pulsante a bilanciere Per pulsanti a bilanciere illuminati

**Adatto per**

BERKER Q.x

**Sostenibilità**

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì