



LNH0050M6A

Pojistka nožová NH0 aM 690V 50A dvojitá signalizace

Technické vlastnosti

Architektura

Vypínací charakteristika	aM
--------------------------	----

Pojistka

Velikost pojistky	NH0
Charakteristika pojistek	aM

Napětí

Typ napájecího napětí	AC
Provozní napětí AC	690 - 690 V
Jmenovité napětí při AC 50 Hz	690 - 690 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud	50 A
-----------------	------

Podmínky použití

Izolované	Ne
-----------	----

Hlavní elektrické atributy

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1	80 kA
--	-------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	2,70 W
--	--------

Rozměry

Výška	125 mm
Šířka	30 mm
Hloubka	61 mm

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano