



BKFD500065

tehalit.BK Kanał współrzędny boczna folia ochronna BKFD 500x(65-110)mm stal

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Szerokość                      | 500 mm                        |
| Długość                        | 2400 mm                       |
| Wewnętrzny przekrój poprzeczny | 20900 - 20900 mm <sup>2</sup> |

**Pojemność**

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń) | 209 |
|-----------------------------------------------------------|-----|

**Wymiary**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Minimalna wysokość posadzki       | 65 mm       |
| Zakres możliwej niwelacji poziomu | 65 - 110 mm |

**Warunki użytkowania**

|                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie) | 3 kN |
| Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni                   | 2 kN |

**Instrukcje**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Konserwacja podłogi | Suchy |
|---------------------|-------|

**Wymiary**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Liczba wbudowanych jednostek | 3 |
|------------------------------|---|

**Sprzęt**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Liczba przegród       | 1 - 1             |
| Typ montażu przegrody | Mocowanie śrubowe |
| Ze ścianką grodziową  | Nie               |

**Instalacja, montaż**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Otwór montażowy | Bez |
|-----------------|-----|

**Materiały**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Materiał                        | Stal              |
| Materiał dolnej ścianki bocznej | Tworzywo sztuczne |

**Pokrywa, drzwi**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Materiał pokrywy | Stal       |
| Obróbka pokrywy  | Ocynkowany |

**Funkcje**

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Podstawa odłączona od głównej obudowy | Tak |
|---------------------------------------|-----|

**Materiały**

|         |            |
|---------|------------|
| Obróbka | Ocynkowany |
|---------|------------|

**Funkcje**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Z dolnym przepustem | Nie |
|---------------------|-----|

**Pokrywa, drzwi**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Pokrywa otworów montażowych  | Nie |
| Zatraskowe mocowanie pokrywy | Nie |

Ilustracje | Rysunki

