



BR652104HLAN

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	68 mm
Šířka	210 mm
Měření a	143 mm

Příslušenství

Typ příslušenství	Tvarový díl
-------------------	-------------

Konfigurace

Překrývání	Ano
------------	-----

Nastavení

Úhlový rozsah	85 - 95
---------------	---------

Instalace, montáž

Perforace základny	Ne
--------------------	----

Materiál

Materiál	Bezhalogenový PC-ABS
Povrch	Lakované
Barva	Hliník

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK07
------------------------	------

Vybavení

S ochrannou fólií	Ne
-------------------	----

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano