



BKFD500045

Podlahový kanál s folii s možností těsnění 500 45- 70

Technické vlastnosti

Rozměry

Šířka	500 mm
Délka	2400 mm
Vnitřní průřez vodiče	13300 - 13300 mm ²

Kapacita

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	133
---	-----

Rozměry

Minimální výška potěru	45 mm
Rozsah nivelace	45 - 70 mm

Podmínky použití

Svislé zatížení působící na velkou plochu (velké zatížení)	3 kN
Svislé zatížení působící na malou plochu	2 kN

Rozměry

Počet vestavěných jednotek	3
----------------------------	---

Instrukce

Údržba podlah	Suché
---------------	-------

Vybavení

Počet oddílů	1 - 1
Typ montáže přepážky	Upevnění šrouby
S přepážkou	Ne

Instalace, montáž

Montážní otvor	Bez
----------------	-----

Materiál

Materiál	Ocel
Materiál dna bočnice	Umělá hmota
Barva	Zinek

Kryt, dveře

Materiál krytu	Ocel
Kryt pro ošetření	Pozink
Tloušťka dveří/krytu	3 mm

Funkce

Základna oddělitelná od hlavního těla	Ano
---------------------------------------	-----

Materiál

Povrch	Pozink
--------	--------

Funkce

S průchozím dnem	Ne
------------------	----

Kryt, dveře

Montážní otvor krytu	Ne
Upevnění víka zaklapnutím	Ne

Ilustrace a výkresy

