



WH36224400A

robusto Interr. à clé S1/1p/0-1-2-1&2/KABA8 + face IP21 pour combinaison Blanc

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Blanc de sécurité
Code RAL	9003
Finition	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Élément de base avec plaque de recouvrement centrale
--	--

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Dimensions

Dimensions	86 x 86 mm
Profondeur de montage	36 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	37 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK07

Architecture

Type d'organe de commande	Clé
---------------------------	-----

Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	Schéma interrupteur double 1/1-pôle

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----