



ZAF135M

**Festplatzsäule rund, Baureihe 135, m. Stecktür u. Festplatzausschnitt**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 904 mm |
| Breite | 360 mm |
| Tiefe  | 360 mm |

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

**Konnektivität**

|            |         |
|------------|---------|
| Montageart | Aufputz |
|------------|---------|

**Abdeckung, Tür**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Anzahl Schranktüren  | 1 |
| Anzahl der Schlösser | 2 |

**Installation, Montage**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Geeignet für Aussenbereich | Ja |
|----------------------------|----|

**Werkstoff**

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| RAL Nummer | 7035                            |
| Farbe      | Lichtgrau                       |
| Werkstoff  | Glasfaserverstärkter Kunststoff |

**Ausstattung**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Mit Montageplatte | Nein |
| Mit Sammelschiene | Nein |
| Mit Standfuß      | Nein |

**Sicherheit**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP44                  |
| Schließungstyp                 | Schloss mit Schlüssel |
| Stoßfestigkeit IK              | IK10                  |

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|