



ZAF135M

Festplatzsäule rund, Baureihe 135, m. Stecktür u. Festplatzausschnitt

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	904 mm
Breite	360 mm
Tiefe	360 mm

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Konnektivität

Montageart	Aufputz
------------	---------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlosser	2

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Ja
----------------------------	----

Werkstoff

RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff

Ausstattung

Mit Montageplatte	Nein
Mit Sammelschiene	Nein
Mit Standfuß	Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schließungstyp	Schloss mit Schlüssel
Stoßfestigkeit IK	IK10