



FL127A

**Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 950mm l 800mm p 250mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	950 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	250 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1,2 mm

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP65
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Serrure à triangle male 7 mm Par clé
Résistance aux chocs IK	IK10

**Equipement**

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
--	---

**Installation, montage**

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

**Matière**

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitements	Thermolaquage
Matériau	Acier

**Equipement**

Nombre de rangées	6
-------------------	---

**Couvercle, porte**

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	2
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui