



16291434

Bilanciere con accessorio di fissaggio, lente e stampa "0" S.1 IP44 allum.opaco**Caratteristiche tecniche****Architettura**

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

Materiali

Colore	Alluminio
Codice RAL	9006
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Duroplastica
Trattamento	Verniciato

Serie

Altezza	55 mm
Larghezza	55 mm
Profondità	7 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto
---------------------------------	----------------------

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	Sì
--------------------------------------	----

Accessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP44
---	------

Testo

Stampa	Con stampa "0"
Illuminazione	Per illuminazione e commutazione di controllo
Pulsante	Anche per applicazioni KNX: pulsante di gruppo singolo
Interruttore/pulsante a bilanciere	Per interruttore a bilanciere a più poli

Adatto per

S.x/B.x	
---------	--

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì