



16291434

**Bilanciere con accessorio di fissaggio, lente e stampa "0" S.1 IP44 allum.opaco**

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

**Materiali**

Colore	Alluminio
Codice RAL	9006
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Duroplastica
Trattamento	Verniciato

**Serie**

Altezza	55 mm
Larghezza	55 mm
Profondità	7 mm

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto
---------------------------------	----------------------

**Equipaggiamento**

Finestra di monitoraggio uscita/luce	Si
--------------------------------------	----

**Acessori**

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP44
---	------

**Testo**

Stampa	Con stampa "0"
Illuminazione	Per illuminazione e commutazione di controllo
Pulsante	Anche per applicazioni KNX: pulsante di gruppo singolo
Interruttore/pulsante a bilanciere	Per interruttore a bilanciere a più poli

**Adatto per**

BERKER S.x/B.x	
----------------	--

**Sostenibilità**

Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si