



16291404

Wip met bevestiging S.1 IP44, alulook

Technische karakteristieken

Architectuur

Bedieningselement Enkele toets

Materiaal

Kleur Aluminium

RAL-kleur 9006

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Duroplast

Oppervlaktebehandeling Gelakt

Afmetingen

Hoogte 55 mm

Breedte 55 mm

Diepte 7 mm

Connectiviteit

Aansluitwijze Klembevestiging

Uitrusting

Controlevenster/licht uitgang Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP44

Teksten

afdruk Zonder opdruk

Montagewijze Klembevestiging

Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: drukkноп enkelvoudig en serie-drukkноп enkelvoudig

schakelaar/-impulsdrukkноп Voor drukkнопpen
Voor wissel-/kruisschakelaar

Geschikt voor

Serie berker S.x

Duurzaamheid

REACH conform Ja

RoHS conform Ja