



FL129A

Ormar Orion Plus, 1250x600x250 mm, IP65

Tehničke karakteristike

Dimenzije

| | |
|----------------------|---------|
| Visina | 1250 mm |
| Širina | 600 mm |
| Dubina | 300 mm |
| Debljina bočnog zida | 1,20 mm |

Sigurnost

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP65 |
| Zaštitna klasa | Izolacijska klasa I |
| Vrsta zaključavanja | 3-strano 7 mm Brava |
| Otpornost na udarce IK | IK10 |

Oprema

| | |
|-------------------|---|
| Broj otvora ploče | 2 |
|-------------------|---|

Instalacija, montaža

| | |
|---|-------------------|
| Montiranje na | Montaža na zid/NŽ |
| Pogodno za korištenje na otvorenom/vani | Ne |

Materijali

| | |
|-----------|--------------------|
| Boja | Svijetlo siva |
| RAL kod | 7035 |
| Obrada | Praškasto ofarbano |
| Materijal | Željezo |

Oprema

| | |
|-------------|---|
| Broj redova | 8 |
|-------------|---|

Poklopac, vrata

| | |
|----------------------------|-------------|
| Broj vrata ormara | 1 |
| Vrata/poklopac je proziran | Ne |
| Vrsta vrata ormara | Jedna vrata |

Električna struja

| | |
|----------------|-------|
| Nazivna struja | 250 A |
|----------------|-------|

Održivost

| | |
|-------------------|----|
| Bez halogena | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |