



16350101

Afdek. mech. tijdschakelklok 120 min, berker Arsys, alu (brons)

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Draaiknop
-------------------	-----------

Materiaal

Kleur	Lichtbrons
RAL-code	3012
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Aluminium
Oppervlakte behandeling	Gelakt

Afmetingen

Hoogte	55 mm
Breedte	70 mm
Diepte	20 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK02

Teksten

Opdruk	Met tijdschaal-opdruk
Montagewijze	Voor schroefbevestiging