



HXC024H

Signalkontakt für Baugröße Wechslerkontakt 230V AC (h250...h1600)

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom unter 230V AC15 3 A

Konnektivität

Anschlussart Schraubanschluss

Anschluss

Kontaktart 1Ö+1S

Spannung

Versorgungsspannungsart AC/DC

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 3 W

Ausstattung

Anzahl Umschalter 0

Anzahl Öffnerkontakte 1

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP4X