



BDQ08057011

## Caractéristiques techniques

### Architecture

Avec cadre de protection pour revêtement de sol	Oui
Avec évidement pour revêtement de sol	Oui

### Dimensions

Profondeur de montage	50 mm
Largeur de montage	294 mm
Longueur intérieur	294 mm
Longueur	314 mm
Largeur	314 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	5 mm

### Configuration

Taille de l'installation (installations sous le sol)	Q08
--	-----

### Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Installation sur mur en béton	Oui
Adapté à un usage extérieur	Non
Compatible avec l'installation sur faux plancher	Oui
Adapté au nettoyage humide	Non

### Notice

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

### Matière

Matière	Polyamide (PA)
---------	----------------

### Cache, porte

Matériau du couvercle	Polyamide (PA)
-----------------------	----------------

### Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une petite surface	1.5 kN
---	--------

### Cache, porte

Type de couvercle	Aveugles
-------------------	----------

### Fonctions

Compatible avec les canaux sous le plancher	Oui
---	-----

### Textes

Sortie de câble	Sans sortie de câble dans le couvercle
-----------------	--

### Matière

Couleur	Gris fer
Code RAL	7011

### Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	0
Nombre de prises de courant de type SCHUKO	0

### Equipement

Nombre de boîte d'appareillage	0
--------------------------------	---

### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP en état inutilisé	IP30

### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

