



BDQ08057011

**caja de registro Q08 revestimiento 5mm**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Con marco de protección para alfombras	Sí
Con entalladura para pavimento	Sí

**Dimensiones**

Profundidad de montaje	50 mm
Anchura de instalación	294 mm
Longitud de montaje	294 mm
Longitud	314 mm
Anchura	314 mm
Profundidad para la instalación del revestimiento	5 mm

**Configuración**

Tamaño de la instalación (instalaciones bajo el suelo)	Q08
--	-----

**Instalación, montaje**

Adecuado para montaje en cavidad en suelo	Sí
Adecuado para la instalación de hormigón	Sí
Adecuado para uso en exteriores	No
Adecuado para instalación en suelo elevado	Sí
Adecuado para limpieza en mojado	No

**Instrucciones**

Mantenimiento del suelo	Seco
-------------------------	------

**Materiales**

Material	Poliámida (PA)
----------	----------------

**Cubierta, puerta**

Material de la parte superior	Poliámida (PA)
-------------------------------	----------------

**Condiciones de uso**

	1,5 kN
--	--------

**Cubierta, puerta**

Tipo de tapa	Persiana
--------------	----------

**Funciones**

Adecuado para conductos subterráneos	Sí
--------------------------------------	----

**Texto**

Salida de cable	Sin salida de cable en la cubierta
-----------------	------------------------------------

**Materiales**

Colour	Gris plata
Código RAL	7011

**Conexión**

Número de entradas de conductos de cables	0
Número de tomas SCHUKO	0

**Equipo**

Número de cajas de salida	0
---------------------------	---

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP20
Resistencia al impacto IK	IK08
Clase de protección en condiciones no utilizadas	IP30

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Sí
Conforme con RoHS	Sí