



WH25595200C

**kallysto.line encastré complet: Prise type 25 avec bornes à vis, Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Ultra blanc  
Code RAL 9016  
Finition Mat  
Matière Duroplast  
Traitement de surface Non traité

**Dimensions**

Hauteur 92 mm  
Largeur 92 mm  
Profondeur 44 mm  
Profondeur des boîtes d'encastrement 37 mm  
Profondeur de montage 37 mm

**Raccordement**

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, montage**

Montage Encastré  
Position de montage/connexion Horizontal

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 25  
Insert central rotatif Non  
Avec couvercle à charnière Non  
Avec broche ronde de protection de mise à la terre Non  
Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Capacité**

Nombre de modules 1

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts Non  
Résistance aux chocs IK IK02  
Indice de protection IP IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation Non  
Avec éclairage fonctionnel Non

**Identification**

Avec inscription Non

**Textes**

Housse Plaque pleine  
Protection Sans protection renforcée contre les contacts accidentels  
Type de raccordement Avec bornes à vis

---

**Convient pour**

kallysto encastré

---

**Durabilité**

Sans halogène

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui

---