



FL125A

### Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 950mm l 600mm p 250mm

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Hauteur                                    | 950 mm |
| Largeur                                    | 600 mm |
| Profondeur                                 | 250 mm |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 1,2 mm |

##### Sécurité

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Classe de protection (IP) | IP65                                    |
| Classe de protection      | Classe I                                |
| Type de verrouillage      | Serrure à triangle male 7 mm<br>Par clé |
| Résistance aux chocs IK   | IK10                                    |

##### Équipement

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 2 |
|------------------------------------------|---|

##### Installation, montage

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Montage sur                 | Montage mural |
| Adapté à un usage extérieur | Non           |

##### Matière

|            |               |
|------------|---------------|
| Couleur    | Gris clair    |
| Code RAL   | 7035          |
| Traitement | Thermolaquage |
| Matériau   | Acier         |

##### Équipement

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de rangées | 6 |
|-------------------|---|

##### Couvercle, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes               | 1   |
| Nombre de serrure de la porte  | 2   |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

##### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 250 A |
|-------------------------|-------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |