



WH25595206C

kallysto.line encastré complet: Prise type 25 avec bornes à vis, Orange

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Orange
Code RAL	2004
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	92 mm
Largeur	92 mm
Profondeur	44 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	37 mm

Installation, montage

Montage	Encastré
Position de montage/connexion	Horizontal

Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 25
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20

Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

Convient pour

kallysto encastré	
-------------------	--

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----