



LF6019009001

#### Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x190mm cremeweiß

##### Technische Eigenschaften

###### Abmessungen

Höhe	60 mm
Breite	190 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	9060 - 9060 mm <sup>2</sup>

###### Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	38
---	----

###### Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9001
Farbe	Cremeweiß

###### Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

###### Konnektivität

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

###### Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 4
Anzahl steckbare Trennwände	3
Kabelhalteklemmer im Lieferumfang enthalten	Ja
Mit Schutzfolie	Nein

#### Abbildungen | Zeichnungen

