



WH37140505D

FLF Gr.1 komplett: Einbau-Leuchttaster + Einbau-Drucktaster 37.5x62.5mm Schwarz

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom 10 A

Spannung

Nennspannung 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Architektur

Steuer-/Bedienelement Taste

Polanzahl 2

Werkstoff

Farbe Schwarz

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Nein

Abmessungen

Höhe 62.70 mm

Breite 37.50 mm

Tiefe 45 mm

Einbautiefe 12 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 33 mm

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 2

Ausführung Taster Serientaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp quickconnect

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK02

Texte

Aufdruck Ohne Aufdruck

Beleuchtung Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone

Schaltart/Variante Serientaster Wechsler

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Geeignet für

FLF-Aufputzmontage / FLF-Unterputzmontage

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja