



WH37140505D

FLF Gr.1 complet: Poussoir + poussoir lumineux 37.5x62.5mm Noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
------------------------	------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Touche
Nombre de pôles	2

Matière

Couleur	Noir
Finition	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non

Dimensions

Hauteur	62.70 mm
Largeur	37.50 mm
Profondeur	45 mm
Profondeur de montage	12 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	33 mm

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
Type de bouton poussoir	Double bouton-poussoir
Contact d'acquiescement	Non

Connectivité

Type de connexion / prise	QuickConnect
---------------------------	--------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Textes

Inscription	Sans inscription
Éclairage	Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED
Type de commutation	Série contact inverseur à bouton-poussoir
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

Convient pour

FLF encastré / FLF monté en saillie	
-------------------------------------	--

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----