



LNH2125M

## Mespatroon NH2C 125 A 500 V gG combimelder

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Afschakelkarakteristiek gG

#### Zekering

Zekeringsgrootte NH2C

Kenmerken zekering gG

#### Spanning

Type voeding AC/DC

Nominale spanning  $U_e$  500 - 500 V

Nominale spanning bij AC 50 Hz 500 - 500 V

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 125 A

#### Gebruiksvoorwaarden

Geïsoleerd Nee

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen  $I_{cn}$  volgens IEC 60898-1 120 kA

#### Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN 12,20 W

#### Afmetingen

Hoogte 150 mm

Breedte 39 mm

Diepte 72,5 mm

#### Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja