



WH37140500D

FLF Gr.1 complet: Poussoir + poussoir lumineux 37.5x62.5mm Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 A

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Touche

Nombre de pôles 2

Matière

Couleur Blanc

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

Dimensions

Hauteur 62.70 mm

Largeur 37.50 mm

Profondeur 45 mm

Profondeur de montage 12 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 33 mm

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Type de bouton poussoir Double bouton-poussoir

Contact d'acquiescement Non

Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Textes

Inscription Sans inscription

Éclairage Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED

Type de commutation Série contact inverseur à bouton-poussoir

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Convient pour

FLF encastré / FLF monté en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui