




WH50548803B



kallysto ENC: AM15 R/TV (passage) 2GHz 14dB + pl. de fixation + face Gris

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Atténuation

Atténuation de raccordement à 860 MHz	15 dB
Atténuation de passage à 860 MHz	1.70 dB

Raccordement

Type de connexion / prise	Prise de passage
---------------------------	------------------

Fréquence

Bande passante	5 - 2000 MHz
Technologie large bande	5 - 2000 MHz

Equipement

Nombre de sorties	2
-------------------	---

Matière

Matière	Duroplast
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035

Dimensions

Profondeur	39 mm
Profondeur de montage	7 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	32 mm

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----