

Arm.metálico placa montaje fijada lateralmente1900x1000x500 autom. Serie FK IP65

#### Características técnicas

##### Dimensiones

Altura	1900 mm
Anchura	1000 mm
Profundidad	500 mm
Grosor de la pared lateral	1,20 mm

##### Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP65
Clase de protección	Clase de aislamiento I
Tipo de cerradura	Cerradura con llave
Resistencia al impacto IK	IK10

##### Equipo

Número de aberturas de la placa de brida	2
--	---

##### Instalación, montaje

Montaje en	Montaje en suelo
Adecuado para uso en exteriores	No

##### Materiales

Colour	Gris claro
Código RAL	7035
Tratamiento	Con revestimiento en polvo
Material	Metal

##### Tapa, puerta

La puerta/cubierta es transparente	No
------------------------------------	----

##### Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----