




20292089

Termostato, deviat., + pezzo c.le + comm. Estate/Inverno R.x bianco polare**Caratteristiche tecniche****Architettura**

Elemento di controllo/comando A rotazione

Corrente

Corrente nominale 2 A

Max. corrente di commutazione 5 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale 230 - 230 V

Alimentazione

Tensione di rete 230 V AC

Frequenza

Frequenza 50 - 50 Hz

Impostazioni

Setpoint temperatura di confort 5 - 30 °C

Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Lucido

Materiale Metallo
Plastica**Serie**

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 50 mm

Schermo

Con display No

Equipaggiamento

Commutazione della differenza di temperatura 0,50 K

Tipo di termostato Regolatore pompa di calore

Tipo di sonda Bimetallo

Con riscaldatore Sì

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Connessione

Tipo di contatto 2 vie

Condizioni d'uso

Classe di efficienza energetica I (1%)

Testo

Tipo di montaggio Senza graffe a espansione

Tipo di connessione Con morsetto a molla

Ricircolo termico Con ritorno termico

Stampa Con stampa

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì