




38122145



## Jal.sch. 2P + c.st, berker R.classic zwart

### Technische eigenschappen

#### Materiaal

|          |       |
|----------|-------|
| Kleur    | Zwart |
| RAL-code | 9005  |

#### Bediening en signalering

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker | Schakelaar 2-polig |
|-----------------------------------|--------------------|

#### Materiaal

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Afwerking oppervlakte | Glanzend            |
| Materiaal             | Metaal<br>Kunststof |

#### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

#### Stroom / temperatuur

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Schakelstroom | 10 AX (100W LED (SBL)) |
| Schakelstroom | 10 A                   |

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------------------|------|

#### Teksten

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Schakelmodus  | Met 0-stand        |
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |

#### Geschikt voor

|                        |
|------------------------|
| Serie berker R.classic |
|------------------------|