



28800069

Radio Touch und Lautsprecher Arsys polarweiß, glänzend

Technische Eigenschaften

Spannung

| | |
|------------------|-------------|
| Betriebsspannung | 230 - 230 V |
|------------------|-------------|

Frequenz

| | |
|-----------------------|------------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Funk Empfangsfrequenz | 87,5 - 108,0 MHz |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Polarweiß |
| RAL Nummer | 9010 |
| Glanzgrad | Glänzend |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Abmessungen

| | |
|-------------|-----------|
| Höhe | 70,80 mm |
| Breite | 141,60 mm |
| Tiefe | 46,50 mm |
| Einbautiefe | 33 mm |

Konnektivität

| | |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

Anschluss

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Anschlussquerschnitt Lautsprecher | 1,50 - 1,50 mm ² |
| Leiterquerschnitt | 2,50 - 2,50 mm ² |

Funktionen

| | |
|--------------------|----|
| DCF Uhr integriert | Ja |
|--------------------|----|

Ausstattung

| | |
|--------------------------|---------|
| Ausführung Bedientableau | Digital |
|--------------------------|---------|

Texte

| | |
|---------------------|---|
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen |
| Anschluss | Mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen |
| Montageart | Schraubbefestigung über Tragplatte Einzel- und Kombinationsmontage |
| Funktion | Wecker mit Schlummerfunktion Schlaf-Timer Countdown Lautstärkeregelung |
| Nebenstelleneingang | Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung |